



KFH1000-76 - Série KF - Projecteur aux halogénures métalliques 1000 watts en aluminium (lampe non comprise) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz

Par Killark

No de catalogue [KFH1000-76](#)

Série KF - Projecteur à halogénures métalliques 1000 watts en aluminium (lampe non comprise) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz.



Caractéristiques

- Boîtier robuste et étanche en aluminium sans cuivre avec une finition bronze résistante à la corrosion
- Large répartition du faisceau
- Lentille résistante aux chocs thermiques et aux impacts
- Joint d'étanchéité continu en silicone
- Toute la quincaillerie extérieure est résistante à la corrosion, y compris les vis HubbellGard® à revêtement céramique.
- Montage à tourillon - montage en acier galvanisé à chaud de fort calibre avec quincaillerie en acier inoxydable
- Entrée 3/4" NPT à l'arrière, en bas à gauche

Général

Numéro de catalogue	KFH1000-76
Couleur	Bronze
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base Mogul
Source lumineuse	halogénures métalliques
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Tourillon
Nombre de lampes	0
Cycles de fonctionnement	10 000 heures
Type d'optique	Lentille en verre
Série	KF
Type	Projecteur à halogénures métalliques en aluminium
CUP	783936384368

Dimensions

Dimensions	18,5 po x 10,5 po x 28,75 po
Poids brut avec emballage	47.52
Hauteur	28.75 in
Longueur	18.5 in
Largeur	10,5 pouces

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Lumens initiaux	105400
Tension Rating	Quadruple - 120/277/347/480 VAC
Puissance	1000 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D• Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, division 2, groupes F, G• Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	---

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - KF Series CSA Certification](#)
[Photométrie - KIL_KFH100x-76](#)
[Spécifications - KF Series Floodlights Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell