

LZ2S32230 - Série LZ2S, acier inoxydable, luminaire fluorescent 32W (deux lampes de 4 pieds non incluses), type de lampe à double extrémité, 120-277V, 50/60Hz, moyeu 3/4".



Par Killark

No de catalogue [LZ2S32230](#)

Série LZ2S - Acier inoxydable - Luminaire fluorescent de 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - Type de lampe à double extrémité - 120-277V à 50/60Hz - Taille du manchon 3/4 pouce NPT.

Caractéristiques

- Deux moyeux en acier inoxydable de 3/4" NPT - un à chaque extrémité (comprend un bouchon de fermeture de 3/4" en aluminium et deux réducteurs de 3/4" x 1/2" pour une flexibilité maximale de l'utilisateur).
- Deux douilles en acier inoxydable de 1/4" - 20 sont fournies dans la partie supérieure de l'appareil pour la tige filetée.

Général

Numéro de catalogue	LZ2S32230
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Gray• Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Type de lampe	T8
Source lumineuse	Fluorescence linéaire
Matériau	Polyester, renforcé de fibre de verre
Type de montage	<ul style="list-style-type: none">• Pendant• Surface
Nombre de lampes	0
Type d'optique	Oculaire en polycarbonate - transparent
Type de réflecteur	Réflecteur en acier
Série	LZ2S
Type	Luminaire fluorescent en acier inoxydable
CUP	783936395692

Dimensions

Dimensions	4,5 in x 1 in x 6,5 in
Poids brut avec emballage	20.6
Hauteur	6.5 in
Longueur	4.5 in
Largeur	1 dans

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	32 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D• Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Indice de protection IP	IP66

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - LZ2S Series CSA Cert](#)
[Manuels d'installation - KIL_LZ2N Series Fluorescent Luminaires IOM_K1267](#)
[Photométrie - KIL_LZ2x322](#)
[Spécifications - LZ Series Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)
[Spécifications - LZ2S Series Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell