


## MCX8 - Série MCX - Connecteur de câble en aluminium 3" NPT Barrière

Par Killark

No de catalogue [MCX8](#)

Série MCX - Connecteur de câble en aluminium 3" NPT Barrière.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Le ressort de mise à la terre de l'armure 360° est réutilisable
- Le filetage roubaisien et le joint d'étanchéité de classe mondiale permettent une installation facile avec un couple de serrage minimal.
- Fournit une barrière d'étanchéité entre les différents conducteurs isolés du câble et empêche l'entrée des produits d'une explosion dans le câble.
- L'assemblage du presse-étoupe comprime et répartit uniformément le composé pour créer une barrière d'étanchéité au point d'entrée dans l'enceinte.
- Assure la rétention du câble et une étanchéité à faible émission de fumées et de vapeurs, sans halogène, sur la gaine extérieure du câble.
- Fournit un contre-écrou d'étanchéité et un joint torique intérieur pour empêcher l'humidité de pénétrer dans l'armure du câble et dans le boîtier.
- Construction en aluminium sans cuivre pour les applications difficiles, corrosives et dangereuses.
- Le contre-écrou est ROUGE pour indiquer qu'il s'agit d'un produit pour zone dangereuse.

### Général

Numéro de catalogue	MCX8
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	MCX
Style	Droit
Type	Cable Gland
CUP	783936159195

### Dimensions

Taille du moyeu 3"

### Chef d'orchestre

Gamme de câbles 2,27 - 3,01 pouces

### Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li><li>• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA</li><li>• Zone 20</li></ul>
Indice de protection IP	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP66</li><li>• IPX8 (6ft 1hr)</li></ul>
Nema Rating	3, 4, 4X, 6

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Brochures - MC/MCX Series Brochure](#)

[Certifications - MC2X, MC, MCX, & TCX Series Cable Glands CSA Certification](#)

[Manuels d'installation - MCX Series IOM K1499](#)

[SDD - LT Comp Hardner SDS](#)

[SDD - LT Comp Resin SDS](#)

[Spécifications - MCX Series Specification Sheet](#)