



VE3Q5226E30B2GLG - VE3 52W Normal/26W Emergency,120-277V, 3/4" Wall Mount,Globe with Guard

Par Killark

No de catalogue [VE3Q5226E30B2GLG](#)

VE3 52W Normal/26W Emergency, 120-277V, 3/4" Wall Mount,
Globe with Guard.

Caractéristiques

- Lampes fluorescentes compactes à longue durée de vie
Quad-Pin triple tube incluses
- Tension mondiale 120-277VAC 50-60 Hz
- Indicateur de charge LED visible à travers la lentille
- Bloc terminal précâblé pour une connexion facile à
l'alimentation
- Les modèles à deux lampes comprennent deux systèmes
redondants indépendants
- Six types de boîtiers d'épissure pour le montage - suspension,
plafond, support mural, Cone Top, stanchion à angle de 25°,
stanchion droit.
- Normalement expédiés en tant que composants pour une
livraison rapide ou peuvent être commandés assemblés en
usine.
- Options pour les fusibles et les déconnexions rapides

Général

Numéro de catalogue	VE3Q5226E30B2GLG
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Broche quadruple
Source lumineuse	
Gamme de lumens	2 001-5 000 lm
Lumens	3600
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Globe en verre - transparent
Série	VE3Q
CUP	783936114422

Dimensions

Taille du moyeu	3/4"
-----------------	------



Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Lumens Par Watt	69.2
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	52 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D • Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA • Classe II, division 2, groupes F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Indice de protection IP	IP66

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - VE Series CSA Cert](#)
[Manuels d'installation - KIL_VEB,DEB,VEQ Fluorescent](#)
[Luminaires IOM_K1207](#)
[Photométrie - KIL_VE3Q5226E30xxGL-S EM](#)
[Photométrie - KIL_VE3Q5226E30xxGL](#)
[Photométrie - KIL_VE3Q5226E30xxGL EM](#)
[Photométrie - KIL_VE3Q5226E30xxGL-S](#)
[Photométrie - KIL_VE3Q5226E30xxGL-A](#)
[Photométrie - KIL_VE3Q5226E30xxGL-A EM](#)
[Spécifications - VE3Q5226E30B2GLG](#)
[Spécifications - VE3Q/VE4Q Series Compact Fluorescent](#)
[Emergency Specification Sheet](#)
[Spécifications - VE3Q5226E30B2GLG](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-VE3Q5226E30B2GLG-SPEC-FR | REV 7/2024