

VQ1F26S30 - Série VQ1F - Luminaire fluorescent compact en aluminium de 26 watts (lampe incluse) - 120-277V à 50/60 Hz - Taille du filetage de l'optique 5-1/2 pouces

Par Killark

No de catalogue [VQ1F26S30](#)

Série VQ1F - Luminaire fluorescent compact en aluminium de 26 watts (lampe incluse) - 120-277V à 50/60 Hz - Taille du filetage de l'optique 5-1/2 pouces.



Caractéristiques

- Ballast à tension mondiale 120 à 277 VAC 50/60Hz
- Six types de boîtes d'épissure de montage : Suspension, Plafond, Support mural, Cone Top, Chandelier à angle 25°, Chandelier droit - dans une variété de tailles d'entrée, y compris M20 pour le style de plafond VMX.
- Ambiance élevée jusqu'à 55°C 13W - 64W
- Les modèles à deux lampes sont équipés de deux ballasts pour une commutation séparée ou une redondance du système.
- Normalement expédiés en tant que composants pour une livraison rapide, ou peuvent être commandés assemblés en usine.
- Options de fusibles et de déconnexion rapide
- Les réservoirs comprennent une lampe à quatre broches.

Général

Numéro de catalogue	VQ1F26S30
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Bronzage• bronzage
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Broche quadruple
Source lumineuse	
Gamme de lumens	0-2 000 lm
Lumens	1800
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Luminaire Only
Série	VQ1F
Type	
CUP	783936076720

Dimensions

Dimensions	14.06 in x 6 in x 14.06 in
Poids brut avec emballage	12.5
Hauteur	14,06 pouces
Longueur	14,06 pouces
Largeur	6 dans

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Lumens Par Watt	69.2
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	26 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D• Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	--

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - VQ1F/VQ2F Series CSA Cert](#)
[Manuels d'installation - KIL_VQ1F, VQ2F Series Luminaires IOM_K1361](#)
[Spécifications - VQ1F/VQ2F Series Compact Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)
[Spécifications - VQ1F26S30](#)
[Spécifications - VQ1F26S30](#)



Une marque Hubbell