KILLARK®

Série VML-X LED Area light 75 Watt, 120-277VAC, 9000 Lumen 3/4" Montage au plafond

Par Killark
No de catalogue VML1X930X2G

La série VML-X est un appareil d'éclairage de surface utilisant des LED à haut rendement énergétique. Le CertiLite VML-X redessiné utilise des optiques sur les LED pour diriger la lumière là où elle est nécessaire. Ce projecteur est fabriqué avec un boîtier et une monture en aluminium moulé sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux. Le design du dissipateur thermique interne de ce projecteur permet de conserver un aspect propre à l'extérieur du projecteur, créant ainsi un projecteur LED qui ne contient pas d'ailettes thermiques externes. Remplacez facilement votre ancien appareil HID ou LED par le nouveau VML-X pour une lumière plus propre et plus efficace.

Charactéristiques

Options de couleurs respectueuses de la faune

Général

Numéro de catalogue	VML1X930X2G
Température de couleur	5000 K
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Source lumineuse	
Gamme de lumens	5 000 - 9 000 lm
Lumens	9000
Type de montage	
Type d'optique	Globe de verre
Série	VML-X

Dimensions

Taille du moyeu	3/4"

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	0.63-0.27 A
Fréquence nominale	50-60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	75 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité

- Classe I, Div2, Groupes A, B, C, D
- Classe I, Zone 2, Groupes IIC, IIB, IIA
- Classe II, Div. 1&2, Groupes E,F,G
- IECEx QPS 15.0006
- Ex ec IIC T4/T3 Gc
- Ex tb IIIC T4/T3 Db
- QPS 22ATEX7000

Documentation

Brochures - VML-X Series Brochure
Brochures - VML-X Series Brochure French
Certifications - VMLX/VM4L Series EU Type ATEX Certificate
Certifications - VMLX & VM4L Series Attesation of Conformity
Certifications - VMLX & VM4L Series IECEx Certification
Certifications - VMLX/VM4L Series ATEX Certificate
Certifications - VMLX Series QPS North American Certification
Manuels d'installation - VMLX Series IOM K1531
Page du catalogue - LI KIL CP EN 00043-CANEN
Page du catalogue - LI KIL CP EN 00043-CANFR
Page du catalogue - VML-X Series Catalog Pages
Photométrie - KIL_VML1X930N
Photométrie - KIL_VML1X930NAR
Photométrie - KIL_VML1X930NDR
Spécifications - VML1X930X2G
Spécifications - VML1X930X2G
Vidéo
Vidéo - VML-X Features and Benefits
Vidéo

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés