



VQ2F5219 - Série VQ2F - Luminaire fluorescent compact en aluminium 52 watts (deux lampes 26W incluses) - 120VDC - Taille du filetage de l'optique 7-3/4 pouces

Par Killark

No de catalogue [VQ2F5219](#)

Série VQ2F - Luminaire fluorescent compact en aluminium de 52 watts (deux lampes de 26 watts incluses) - 120VDC - Taille du filetage de l'optique 7-3/4 pouces.

Caractéristiques

- Ballast à tension mondiale 120 à 277 VAC 50/60Hz
- Six types de boîtes d'épissure de montage : Suspension, Plafond, Support mural, Cone Top, Chandelier à angle 25°, Chandelier droit - dans une variété de tailles d'entrée, y compris M20 pour le style de plafond VMX.
- Ambiance élevée jusqu'à 55°C 13W - 64W
- Les modèles à deux lampes sont équipés de deux ballasts pour une commutation séparée ou une redondance du système.
- Normalement expédiés en tant que composants pour une livraison rapide, ou peuvent être commandés assemblés en usine.
- Options de fusibles et de déconnexion rapide
- Les réservoirs comprennent une lampe à quatre broches.

Général

Numéro de catalogue	VQ2F5219
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Broche quadruple
Source lumineuse	Fluorescents compacts
Gamme de lumens	2 001-5 000 lm
Lumens	3600
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Luminaire Only
Type d'optique	Luminaire Only
Série	VQ2F
CUP	783936095370



Caractéristiques électriques

Lumens Par Watt	69.2
Tension Rating	120 VDC
Puissance	52 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D • Classe I, zone 2, groupes IIC, IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - VQ1F/VQ2F Series CSA Cert](#)
[Manuels d'installation - KIL_VQ1F, VQ2F Series Luminaire IOM_K1361](#)
[Spécifications - VQ1F/VQ2F Series Compact Fluorescent Fixtures Specification Sheet](#)
[Spécifications - VQ2F5219](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-VQ2F5219-SPEC-FR | REV 7/2024