

XECF-604A3 - Série XEC, 60 Amp, 240/480 VAC, 3 Pôles, Châssis EHD, Boîtier de disjoncteur

Par Killark

No de catalogue [XECF-604A3](#)

Série XEC, 60 Amp, 240/480 VAC, 3 Pôles, Châssis EHD, Boîtier de disjoncteur.

Caractéristiques

- La conception du couvercle boulonné rectangulaire permet des installations attrayantes, compactes et uniformes.
- Deux plaques tournantes pour conduits, l'une en haut et l'autre en bas.
- Le mécanisme de la poignée interne du disjoncteur est de type plaque coulissante montée sur le couvercle.
- La poignée externe est de type coffre-fort avec des dispositions standard pour le verrouillage en position "OFF" avec jusqu'à trois cadenas.
- Le verrouillage en position "ON" peut être modifié en usine (ajouter le suffixe SU40 au numéro de catalogue).
- Le disjoncteur n'est pas déclenché par le mécanisme de la poignée.
- Le verrouillage en position "ON" n'empêche pas le disjoncteur de s'ouvrir en cas de court-circuit ou de surcharge.

Général

Action	TP
Actionneur	Opérateur de disjoncteur en boîtier moulé
Numéro de catalogue	XECF-604A3
Couleur	Aluminium
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de boîtier	Boulonné
Type de finition	Lacquer
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Mur
Nombre de pôles	3
Température de fonctionnement Celcius Max	40 degrés
Série	XEC
Type	Boîtier de disjoncteur
CUP	783936896335



Dimensions

Profondeur	7
Hauteur	16 en
Poids	20 lb
Largeur	7.75 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	480 VAC/250 VDC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4
----------------	---

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR18179
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
Numéro de dossier UL	E30962

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Spécifications - XECF-604A3](#)
- [Spécifications - XEC Series Circuit Breakers Specification Sheet](#)