

## Y-3-EX - Coude 90° 1" en aluminium, capuchonné (répertorié Quad)

Par Killark  
No de catalogue [Y-3-EX](#)

Coude 90° 1" en aluminium avec capuchon (répertorié Quad).



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Filetage pour conduit rigide ou IMC
- Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les câbles
- Certifié QUAD

### Général

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue     | Y-3-EX                                                                   |
| Couleur                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gray</li> <li>• Gris</li> </ul> |
| Type de couverture      | Fileté                                                                   |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant                                                   |
| Type de finition        | Peinture époxy en poudre                                                 |
| Matériau                | Sans aluminium ni cuivre<br>(moins de 4/10 de 1 %)                       |
| Série                   | Y                                                                        |
| Type                    |                                                                          |
| CUP                     | 783936072296                                                             |

### Dimensions

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Dimensions                | 4 po x 3 po x 4 po |
| Poids brut avec emballage | 0.6                |
| Hauteur                   | 4 dans             |
| Taille du moyeu           | 1"                 |
| Longueur                  | 4 dans             |
| Poids                     | 0,6 lb             |
| Largeur                   | 3 dans             |

### Certifications et conformité

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Numéro de dossier ATEX  | ITS09ATEX16417U  |
| Numéro de dossier CSA   | LR11716          |
| Cote(s) de dangerosité  | II2GEx d IIC     |
| Numéro de dossier IECEx | IECEXITS09.0024U |
| Numéro de dossier UL    | E10514           |

### Logistique

|                     |   |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 5 |
|---------------------|---|

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Certifications - Elbows & Union UKCA Certificate](#)  
[Certifications - BL & Y Series Elbows UL Certification](#)  
[Certifications - Elbows & Union ATEX Certificate](#)  
[Certifications - Elbows & Unions IECEx Certification](#)  
[Certifications - Y Series CSA Certification](#)  
[Certifications - EX Series Elbows & Unions Declaration of Conformity](#)  
[Dessin technique - Y-3-EX Engineering Drawing](#)  
[Dessins de vente - Y-3-EX Sales Drawing](#)  
[Manuels d'installation - ATEX Elbows & Unions IOM K1435](#)  
[Spécifications - Y-3-EX](#)  
[Spécifications - Y-3-EX](#)  
[Spécifications - BL, FF, MF, MM, GUFS, Y, & EYMF Series Elbows](#)  
[Specification Sheet](#)