



Boîte de plafond SADDLE-BOX® 4 in. Boîte ronde pour ventilateur de plafond et luminaire

Par Raco

No de catalogue 7120

La boîte de plafond SADDLE-BOX® 4 in. Boîte ronde pour ventilateur de plafond et luminaire.



Caractéristiques

- Les boîtes à câbles non métalliques RACO® offrent à l'installateur une alternative économique, légère et facile à installer.
- Colliers d'entrée de câble à serrage automatique.
- Les boîtes de fixation rondes offrent en option une vis de mise à la terre montée à l'avant.
- À utiliser partout où des ventilateurs (Cat. #7120, 7120-1, 7120VB seulement) ou des auvents d'éclairage doivent être installés.

Général

Type de support	Pas de support
Serre-câbles	4
Numéro de catalogue	7120
Ventilateur de plafond	Oui
Couleur	Noir
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'appareil	Ventilateur de plafond ; lumière
Matériau	Acier
Taille	4 dans
Type	Boîte
CUP	050169071205
Système de câblage	Câble sous gaine non métallique

Dimensions

Profondeur réelle	2.6 in
Ventilateur de plafond Lbs.	70 lb
Capacité cubique	12.5 cu.in
Profondeur	2.625 et
Fixation Lbs.	210 lb
Hauteur	3 895 en
Poids	0,368 lb
Largeur	4 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée	Répertorié UL
Description SPEC - Certification	Mexique 179 825.

Logistique

Quantité de cartons	20
Type d'emballage	Boîte
Quantité de palettes	1400

Documentation

[Avis aux clients - Prop65_Reproductive](#)
[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Certifications - LEED Statement](#)
[Certifications - NEMA OS1](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 7120 Customer Drawing](#)
[Fiches de vente - RACO® Ceiling Fan Boxes](#)
[Fiches de vente - THE SADDLE-BOX® Nonmetallic Ceiling Fan Support Boxes](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 7120](#)
[Spécifications - 7120](#)
[Vidéo - RACO: Choosing the Correct Ceiling Fan Box](#)
[Vidéo - RACO: 7120 Saddle Box](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
RACO_CA-7120-SPEC-FR | REV 7/2024