



## RETRO-BRACE® avec boîte profonde de 1-1/2 in. Boîte profonde pour travaux anciens, deux tuyaux de 1/2 po KO. KO



Par Raco  
No de catalogue [936](#)

RETRO-BRACE® avec boîte profonde de 1-1/2 in. Boîte profonde pour travaux anciens, deux KO de 1/2 po. KO.

### Général

Numéro de catalogue	936
Ventilateur de plafond	Oui
Étiré ou soudé	Dessiné
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'appareil	Plafond ; Lumière
Les Knockouts	1/2 po
Matériau	Acier
Ancien travail ou nouveau travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nouveau travail</li><li>• Ancien travail</li></ul>
Taille	4 po
Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• Box</li><li>• Boîte</li></ul>
CUP	050169009369

### Dimensions

Ventilateur de plafond Lbs.	35-70 lb
Poids du ventilateur de plafond, 16 po. Portée des solives	70 lb
Poids du ventilateur de plafond, 24 po. Portée des solives	35 lb
Capacité cubique	15.8 cu.in
Profondeur	1.5 in
Dimensions	14 po x 4,22 po x 2,78 po
Fixation Lbs.	50-110 lb
Poids de l'appareil, 16 pouces	110 lb
Portée des solives	
Poids de l'appareil, 24 pouces	50 lb
Portée des solives	
Hauteur	2,78 pouces
Longueur	14 en
Terrain surélevé	Oui
Poids	2.242 lb
Largeur	4.22 in

### Certifications et conformité

Liste certifiée	Listé cULus
-----------------	-------------

### Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	312

### Documentation

- [Certifications - LEED Statement](#)
- [Certifications - NEMA OS1](#)
- [Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
- [Dessins de vente - 936 Customer Drawing](#)
- [Fiches de vente - RACO® Ceiling Fan Boxes](#)
- [Fiches de vente - 4 in. Round Ceiling Fan-Rated Support with RETRO-BRACE®](#)
- [SDD - HCC SDS](#)
- [Spécifications - 936](#)
- [Spécifications - 936](#)
- [Vidéo - RACO: Choosing the Correct Ceiling Fan Box](#)
- [Vidéo - RACO: RETRO-BRACE® Old-Work Ceiling Fan Support](#)



Une marque Hubbell