


**Boîte à outils en acier, 2-1/2 po de profondeur, 25 po cu, avec support métallique Msb, taille des montants 2-3/8 et 3-5/8, (paquet de 20) po, avec support de montant métallique Msb, taille de montant 2-3/8 et 3-5/8, (paquet de 20), 2104MSBKU2**



Par TradeSelect

No de catalogue [2104MSBKU2](#)

Boîte pour dispositifs à goujons en acier, 2-1/2 po de profondeur, 25 cu. Profondeur, 25 Cu. po, avec support de colombage en métal MSB, colombages de 2-3/8 et 3-5/8 po, avec extrémités concentriques, 1/2 et 3/4 po KO, extrémités de passe-câbles, vis de mise à la terre en relief, NMD90 et AC90 (paquet de 20). KO, extrémités pour le passage des câbles, vis de mise à la terre surélevée, NMD90 et AC90 (paquet de 20).

#### Général

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Retrait de l'équerre      | 0.4375   |
| Type de support           | MSB, pour les goujons d'acier                                  |
| Numéro de catalogue       | 2104MSBKU2   |
| Couleur                   |  |
| Étiré ou soudé            | Soudé  |
| Extrémités du câble       | 4  |
| Gangable                  | Non  |
| Les Knockouts             | 2 x 1/2-3/4 in Comb ination                                    |
| Obturbateurs - Extrémités | 2 x 1/2-3/4in Combinaison                                      |
| Matériau                  | Acier  |
| Nombre de gangs           | 2-Gang   |
| Oreilles en plâtre        | Non  |
| Type                      | Boîte de commutation, boîte                                    |
| CUP                       | 626463040393   |
| Système de câblage        | Câble sous gaine non métallique (NMD)/câble armé (AC) 14/2 8/3 |

#### Dimensions

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Profondeur réelle | 2.5 in  |
| Terrain surélevé  | Oui     |
| Poids             | 0.64 lb |

#### Chef d'orchestre

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Entrée par câble | Colliers de serrage universels |
|------------------|--------------------------------|

#### Certifications et conformité

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Liste certifiée | CSA |
|-----------------|-----|

#### Logistique

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Quantité de cartons  | 20  |
| Quantité de palettes | 720 |

#### Documentation

[Spécifications - 2104MSBKU2](#)

[Vue 3D du produit - 2104MSBKU2](#)

