

## Kellems Wire Management, Deluxe Cord Grips, Straight Male, .375-.437", 3/8" with Mesh

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [07401003](#)

Kellems Wire Management, Deluxe Cord Grips, Straight Male, .375-.437", 3/8" with Mesh.



### Caractéristiques

- La maille en acier inoxydable résiste à la corrosion
- La poignée multi-tissu permet de contrôler l'arc de courbure du câble.
- Le tissage sans fin facilite l'installation des câbles et des conduits flexibles.

### Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94HB (poignée de toron), UL 94V-2 (raccord)
- Environnement - Emplacements dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon Classe I Div. 2, Classe II Div. 1 & 2, Classe III Div. 1 & 2 N.E.C.
- Environnement - Températures de fonctionnement - -30°F à +240°F (-34°C à +115°C)
- Environnement - Emplacements humides - Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec un joint d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

### Général

Numéro de catalogue	07401003
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Type d'article	Poignées de cordon de luxe
Matériau	Raccords en aluminium, maille en acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Poignées de cordon de luxe
Style	Pour câbles isolés
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 240 Deg F (-34 Deg C à 115 Deg C)
Taille du filet	3/8" NPT
Type	
CUP	783585321837

### Dimensions

Taille de l'affichage 3/8" NPT

### Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,375 in-0,437 in
Taille du câble	.375"-.437" (.95-1.11)
Gamme de conducteurs	0,375-0,437 in (.95-1,11 mm)
Nombre de conducteurs	Célibataire

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons 5

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_07401003\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Industrial Solutions](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Littérature - Multi-Hole Cord Grip Connectors](#)  
[Littérature - Safety Product Guide](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1692\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK W-49 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK W-50 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring 07401003 Specification Sheet](#)  
[Spécifications - 7401003](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)



Une marque Hubbell