

## Poignées de maintien, double œillet, monotrame, maille fermée, bronze étamé, 1.00-1.24"

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [02201005](#)

Poignées de maintien, double œil, simple tissage, maille fermée, bronze étamé, 1.00-1.24".



### Caractéristiques

- Double eye
- Strand equalizers position wires for equal loading throughout grip length
- Eye assemblies provide eye reinforcement at support hardware
- Oeillet double
- Les égaliseurs de torons positionnent les fils pour une charge égale sur toute la longueur de la poignée
- Les assemblages d'oeillets renforcent les oeillets au niveau du matériel de soutien.

### Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 1 610 (7 161)
- Mécanique - Charge de travail - 716,1 lb (N)

### Général

Résistance à la rupture approximative	1 610 lbs
Numéro de catalogue	02201005
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Metallic</li><li>• Métallique</li></ul>
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Bronze, étamé
Matériau - Matériel de montage	Crochet à vis ou pince à poutre
Série	Standard Duty
Style	Maille fermée, simple tissage
Type	
CUP	783585300801

### Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles 1 pouce - 1,24 pouce  
Taille du câble 1.00"-1.24" (2.54-3.15)

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CSA

### Logistique

Quantité de cartons 10

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_02201005\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2004\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK W-21 Catalog Page](#)  
[Spécifications - 2201005](#)  
[Spécifications - 2201005](#)  
[Spécifications - Wiring 02201005 Specification Sheet](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

