

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Back Box, For 100A 1 1/2" NPT Hub, Angled, Mounting ScrewsIncluded Aluminium moulé

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [BB1001W](#)

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Accessory, Back Box, For 100A 1 1/2" NPT Hub, Angled, Mounting ScrewsIncluded, Gray Cast Aluminum.



Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP67 Suitability

Général

Numéro de catalogue	BB1001W
Couleur	- Aluminium - Aluminium
La construction	Casting
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Boîte de montage
Les Knockouts	1 1/2" NPT Moyeu
Matériau	Aluminium
Matériau - Matériel de montage	Vis de montage
Nombre de prises	Accepte 1 appareil
Série	Boîtes d'encastrement et adaptateurs
Style	15 Degré
Plage de température	Limité par l'appareil
Type	Boîte à dos angulaire
CUP	783585390826

Dimensions

Taille de l'affichage	Pour les appareils de 100 et 125 ampères
-----------------------	--

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Par le biais du Hub
------------------	---------------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Test d'étanchéité à la pluie et de givrage externe UL
--------------------------	---

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_BB1001W_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Dual-Certified IEC Pin & Sleeve Devices](#)
- [Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
- [Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices](#)
- [Littérature - Hubbell PRO Pin & Sleeve Brochure](#)
- [Littérature - Advantage™ Series Switch-Rated IEC Pin & Sleeve Devices](#)
- [Page du catalogue - WDK G-11 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK AA-21 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK G-35 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK AA-20 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK G-12 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK G-28 Catalog Page](#)
- [Spécifications - BB1001W](#)
- [Spécifications - BB1001W](#)
- [Spécifications - Wiring BB1001W Specification Sheet](#)