

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Back Box, For 20A and 30A 3/4" NPT Hub, Angled, Mounting Screws Included

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [BB201W](#)



Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Accessory, Back Box, For 20A and 30A 3/4" NPT Hub, Angled, Mounting Screws Included, Gray Cast Aluminum.

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP54 Suitability

Général

Número de catalogue	BB201W
Couleur	<ul style="list-style-type: none">AluminiumAluminium
Construction	Cast
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Boîte de montage
Les Knockouts	Hub 3/4" NPT
Matériau	Aluminium
Matériau - Matériel de montage	Vis de montage
Nombre de prises	Accepte 1 appareil
Style	Pour réceptacles et prises étanches à enveloppe de sécurité 20 et 30A
Plage de température	Limité par l'appareil
Type	Boîte arrière
CUP	783585390055

Dimensions

Dimensions	4 po x 3,75 po x 3 po
Taille de l'affichage	Pour les appareils de 16, 20, 30 et 32 ampères
Hauteur	3 dans
Longueur	4 dans
Poids	1.4 lb
Largeur	3.75 in

Chef d'orchestre

Entrée par câble Par le biais du Hub

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Test d'étanchéité à la pluie et de givrage externe UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	360

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_BB201W_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Dual-Certified IEC Pin & Sleeve Devices](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices](#)
[Littérature - Hubbell PRO Pin & Sleeve Brochure](#)
[Page du catalogue - WDK G-10 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-54 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK C-4 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK G-35 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK AA-24 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK G-28 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring BB201W Specification Sheet](#)
[Spécifications - BB201W](#)
[Spécifications - BB201W](#)

