

## Poignées de maintien, œil déporté, maille fermée, simple, bronze étamé, 1.50-1.74"

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [02201043](#)

Poignées de maintien, œil déporté, maille fermée, simple tissage,  
bronze étamé, 1.50-1.74".



### Caractéristiques

- Offset eye
- Strand equalizers position wires for equal loading throughout grip length
- Eye assemblies provide eye reinforcement at support hardware
- Œil décalé
- Les égaliseurs de brins positionnent les fils pour une charge égale sur toute la longueur de la poignée
- Les assemblages d'œillets fournissent un renforcement de l'œil au niveau de la quincaillerie de support

### Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 1 500 (6 672)
- Mécanique - Charge de travail - 150 (667.2) Lbs (N)

### Général

Résistance à la rupture approximative	1 500 lbs
Numéro de catalogue	02201043
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Metallic</li><li>• Métallique</li></ul>
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Bronze, étamé
Matériau - Matériel de montage	Crochet à vis ou pince à poutre
Série	Service standard
Style	Maille fermée, simple tissage
Type	
CUP	783585301389

### Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1,5 in-1,74 in
Taille du câble	1.50"-1.74" (3.81-4.42)

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_02201043\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2004\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK W-22 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring 02201043 Specification Sheet](#)  
[Spécifications - 2201043](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)