

## Kellems Wire Pulling Grips, Oeil rotatif souterrain, 1.50-1.99 in, Standard

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [03301026](#)

Kellems Wire Management, poignées de traction, œillet rotatif souterrain, 1,50-1,99", Standard.



### Caractéristiques

- Oeil rotatif pour la rotation du couple de traction après le relâchement de la charge
- Les modèles à tissage multiple disponibles ajoutent de la force pour les gros travaux de traction.
- La poignée en acier galvanisé offre une grande résistance pour une traction sûre.

### Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 16 400 (72 947) livres (N)
- Mécanique - Gamme de diamètres de câble - 3,81-5,05 pouces (1,50-1,99 pouces)
- Mécanique - Charge de travail - 3280 (14589.4) Lbs (N)

### Général

Résistance à la rupture approximative	16 400 lbs
Numéro de catalogue	03301026
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Metallic</li><li>• Métallique</li></ul>
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	3280
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Type K souterrain
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil tournant, longueur standard
CUP	783585314303
Limite de la charge de travail	3 280 lb

### Dimensions

Poids 2.3 lb

### Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1.50 in - 1.99 in
Cable Diameter Range Metric	3,81 cm - 5,05 cm
Taille du câble	1.50"-1.99" (3.81-5.05)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CSA

### Logistique

Quantité de cartons 5

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_03301026\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_D5722301\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK W-9 Catalog Page](#)  
[Spécifications - 3301026](#)  
[Spécifications - Wiring 03301026 Specification Sheet](#)  
[Spécifications - 3301026](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

