

Kellems Wire Management, poignées étanches, décharge de traction, .32-.43", 1/2", isolé

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [073031207](#)

Kellems Wire Management, poignées étanches à la poussière,
décharge de traction, .32-.43", 1/2", isolé.



Caractéristiques

- Filet en aluminium
- Le treillis en acier galvanisé offre une grande résistance
- Douille isolante

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94HB (poignée de toron), UL 94V-2 (raccord)
- Environnement - Emplacements dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon Classe I Div. 2, Classe II Div. 1 & 2, Classe III Div. 1 & 2 N.E.C.

Général

Résistance à la rupture approximative	450 lbs
Numéro de catalogue	073031207
Couleur	
Construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Poignées Dust-Tight Strain Relief
Matériau	Raccords en aluminium, treillis en acier galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou trou taraudé
Série	Étanche à la poussière
Style	Pour câbles isolés
Taille du filet	1/2" NPS
Type	Isolé, large gamme
CUP	783585330075

Dimensions

Dimension - Taille du filetage	1" (2.54)
Taille de l'affichage	Taille standard
Taille du commerce	0.5

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0.32 in-0.43 in
Taille du câble	.32"-.43" (.81-1.09)
Spécification du câble	Longueur de maille @ Dia. Dia : 3.75" (9.52 cm)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	6480

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_073031207_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Page du catalogue - WDK W-55 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-54 Catalog Page](#)
[Spécifications - 73031207](#)
[Spécifications - Wiring 073031207 Specification Sheet](#)
[Spécifications - 73031207](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

