

Kellems Wire Management, poignées étanches à la poussière, décharge de traction, .24-.32", PG29 non isolé

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [073PG291204](#)

Kellems Wire Management, poignées étanches à la poussière,
décharge de traction, .24-.32", PG29 non isolé.



Caractéristiques

- Filet en aluminium
- La maille en acier galvanisé offre une grande résistance

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94HB (poignée de toron), UL 94V-2 (raccord)
- Environnement - Emplacements dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon Classe I Div. 2, Classe II Div. 1 & 2, Classe III Div. 1 & 2 N.E.C.

Général

Numéro de catalogue	073PG291204
Couleur	
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Poignées Dust-Tight Strain Relief
Matériau	Raccords en aluminium, treillis en acier galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou trou taraudé
Série	Étanche à la poussière
Style	Pour câbles isolés
Taille du filet	PG29
Type	Non isolée, large gamme
CUP	783585327808

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
-----------------------	-----------------

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,73 in-0,97 in
Taille du câble	.73"-.97" (1.85-2.46)
Spécification du câble	Longueur de maille @ Dia. Dia : 7" (17,78 cm)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_073PG291204_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_073PG291204_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-55 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-54 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring 073PG291204 Specification Sheet](#)
[Spécifications - 073PG291204](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

