


## Série AFB 8/10-Gang, assemblage de couvercle, finition peinture poudre noire avec insert de plancher

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [10GAFBCVRBKC](#)

Accès surélevé ou planchers en bois, encastré, série AFB 8/10 groupes, couvercle assemblé, finition peinture poudre noire avec insert de sol.



### Caractéristiques

- Style de surface avec insert de couverture
- Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le poser à plat et réduire les risques de trébuchement
- Deux grandes portes d'évacuation des câbles
- Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une meilleure durabilité
- Conforme aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
- Conforme aux normes ADA

### Général

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Application - A utiliser sur | Accès surélevé ; Bois   |
| Numéro de catalogue          | 10GAFBCVRBKC  |
| Couleur                      | Revêtement en poudre noir   |
| La construction              | Fonte d'aluminium   |
| Forme de la couverture       | Rectangle   |
| Indicateur RoHS de l'UE      | Contacter le fabricant  |
| Matériau                     | Fonte d'aluminium   |
| Méthode de montage           | Se monte sur la boîte   |
| Type de montage              | (4) Montage par vis   |
| Nombre de gangs              | 10-Gang   |
| Série                        | Rectangulaire encastré - Série AFB                                    |
| Taille                       | 10-Gang   |
| Type                         | Couvercle de boîte de sol à accès encastré avec insertion de moquette |
| Type d'utilisation           | Tapis/surface   |
| Application typique          | Tapis/surface   |
| CUP                          | 783585527611  |

### Dimensions

|          |              |
|----------|--------------|
| Longueur | 13,08 pouces |
| Largeur  | 13,21 pouces |

### Chef d'orchestre

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Entrée par câble | (2) Portes de sortie |
|------------------|----------------------|

### Certifications et conformité

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Norme(s) industrielle(s) | <ul style="list-style-type: none"><li>• cULus</li><li>• UL514</li></ul> |
|--------------------------|---|

### Documentation

[Brochures - Floorbox Selection Guide](#)  
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - 10GAFBCVRBKC AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_10GAFBCVR\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Connexion 2.0 Zone Distribution System](#)  
[Littérature - 8/10-Gang Floor Boxes](#)  
[Littérature - Hubbell SystemOne Recessed Floor Boxes](#)  
[Littérature - SystemOne Eternal™ Series 10-Gang Rectangular Floor Boxes](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2624\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK O-51 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring 10GAFBCVRBKC Specification Sheet](#)  
[Spécifications - 10GAFBCVRBKC](#)

