

Série AFB 8/10-Gang, couvercle assemblé, peinture en poudre nickel satiné

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [10GAFBCVRNK](#)

Accès surélevé ou planchers en bois, encastré, 8/10-Gang série AFB, assemblage du couvercle, finition peinture en poudre nickel satiné.

Caractéristiques

- Style de surface sans insert de couverture
- Ouverture du couvercle à 180 degrés pour une pose à plat et une réduction des risques de trébuchement
- Deux grandes portes d'évacuation des câbles
- Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une meilleure durabilité
- Conforme aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
- Conforme aux normes ADA

Général

Application - A utiliser sur	Accès surélevé ; Bois
Numéro de catalogue	10GAFBCVRNK
Couleur	Revêtement en poudre de nickel
La construction	Fonte d'aluminium
Forme de la couverture	Rectangle
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Nickel
Matériau	Fonte d'aluminium
Méthode de montage	Se monte sur la boîte
Type de montage	(4) Montage par vis
Nombre de gangs	10-Gang
Série	Rectangulaire encastré - Série AFB
Taille	10-Gang
Type	Couvercle de boîte de sol à encastrer
Type d'utilisation	Tapis/surface
Application typique	Tapis/surface
CUP	783585527581



Dimensions

Longueur	13,08 pouces
Largeur	13,21 pouces

Chef d'orchestre

Entrée par câble	(2) Portes de sortie
------------------	----------------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• cULus• UL514
--------------------------	---

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Brochures - Floorbox Selection Guide](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - 10GAFBCVRNK AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_10GAFBCVR_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Connexion 2.0 Zone Distribution System](#)
[Littérature - 8/10-Gang Floor Boxes](#)
[Littérature - Hubbell SystemOne Recessed Floor Boxes](#)
[Littérature - SystemOne Eternal™ Series 10-Gang Rectangular Floor Boxes](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2624_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK O-51 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring 10GAFBCVRNK Specification Sheet](#)
[Spécifications - 10GAFBCVRNK](#)