

Série AFB 2 gang, assemblage de couvercle, finition peinture poudre bronze

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [2GAFBCVBRZ](#)

Accès surélevé ou planchers en bois, encastré, 2 groupes, série AFB, couvercle assemblé, finition peinture poudre bronze.



Caractéristiques

- Style de surface sans insert de couverture
- Ouverture du couvercle à 180 degrés pour une pose à plat et une réduction des risques de trébuchement
- Deux grandes portes d'évacuation des câbles
- Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une meilleure durabilité
- Conforme aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
- Conforme aux normes ADA

Général

Application - A utiliser sur	Accès surélevé ; Bois
Numéro de catalogue	2GAFBCVBRZ
Couleur	Revêtement en poudre bronze
La construction	Fonte d'aluminium
Forme de la couverture	Rectangle
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Fonte d'aluminium
Méthode de montage	Se monte sur la boîte
Type de montage	(4) Montage par vis
Nombre de gangs	2-Gang
Série	<ul style="list-style-type: none">• Rectangulaire encastré - Série AFB• Encastré - Série AFB
Taille	2-Gang
Type	Couvercle de boîte de sol à encastrer
Type d'utilisation	Tapis/surface
Application typique	Tapis/surface
CUP	783585526874

Dimensions

Longueur	15 en
Largeur	8.75 in

Chef d'orchestre

Entrée par câble	(2) Portes de sortie
------------------	----------------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• cULus• UL514
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Brochures - Floorbox Selection Guide](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - 2GAFBCVBRZ AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_2GAFBCVR_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Connexion 2.0 Zone Distribution System](#)
[Littérature - Hubbell SystemOne Recessed Floor Boxes](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2624_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK O-48 Catalog Page](#)
[Spécifications - 2GAFBCVBRZ](#)
[Spécifications - Wiring 2GAFBCVBRZ Specification Sheet](#)