

Circuit Guard® Cordon de ligne GFCI portable extra-robuste avec ensemble manuel, 15A, 120V AC, 6', noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFPST6C15M](#)

Power Protection Products, cordons DDFT, commercial, ensemble manuel, 15A 120V AC, 5-15R, 6' de longueur de cordon, 4-6 mA niveau de déclenchement, noir et jaune.



Caractéristiques

- L'appareil doit être réinitialisé en appuyant sur le bouton de réinitialisation lors du branchement et après une perte d'alimentation primaire.
- Après un défaut à la terre, l'appareil doit être réinitialisé en appuyant sur le bouton de réinitialisation.
- Idéal pour les applications où l'opérateur pourrait être blessé si l'équipement devait redémarrer après une panne de courant.

Général

Numéro de catalogue	GFPST6C15M
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Lame droite
Matériau - Isolation	Elastomère
Matière - Veste	PVC
Série	Très résistant
Style	Set manuel
Température nominale	De -35 degrés C à 66 degrés C (de -30 degrés F à 150 degrés F)
Type	
CUP	783585703350

Dimensions

Diamètre extérieur	0.245
Poids	1.45 lb

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Plug-in
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Tension Rating	120 VAC
Tension nominale Description	120 VAC

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#14 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	3
Brins	Multi

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Brochures - Portable GFCI Devices French](#)
[Brochures - Portable GFCI Devices](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - M-7111](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Portable GFCI Devices](#)
[Littérature - Food Processing Guide](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2940_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK K-15 Catalog Page](#)
[Spécifications - WIRING_GFPST6C15M_spec](#)
[Spécifications - Cross Reference Sheet](#)
[Spécifications - Cross Reference Sheet French](#)
[Spécifications - GFPST6C15M](#)
[Vidéo - Marine Electrical Products](#)



Une marque Hubbell