

Kellems Wire Management, Deluxe
Cord Grips, droit mâle non
métallique, .500-.625", 3/4" avec
filet

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [CG610NM](#)

Kellems Wire Management, Deluxe Cord Grips, Straight Male
Non-Metallic, .500-.625", 3/4" with Mesh.

Caractéristiques

- Raccord en nylon
- La maille non métallique résiste à la corrosion
- La bague en néoprène est étanche à l'huile et à l'eau

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94HB (poignée de toron), UL 94V-2 (raccord)
- Environnement - Emplacements dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon Classe I Div. 2, Classe II Div. 1 & 2, Classe III Div. 1 & 2 N.E.C.
- Environnement - Températures de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)
- Environnement - Emplacements humides - Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec un joint d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Général

Numéro de catalogue	CG610NM
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un joint d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.
Type d'article	Poignées de cordon de luxe
Matériau	Raccords en nylon, treillis non métallique
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Poignées de cordon de luxe
Style	Pour câbles isolés
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 225 Deg F (-34 Deg C à 107 Deg C)
Taille du filet	3/4" NPT
Type	Filet mâle droit
CUP	783585335063



Dimensions

Taille de l'affichage 3/4" NPT

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,500 in-0,625 in
Taille du câble	.500"-.625" (1.27-1.59)
Gamme de conducteurs	0,5-0,625 in (1,27-1,59 mm)
Nombre de conducteurs	Célibataire

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Répertoire UL

Logistique

Quantité de cartons 5

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Page du catalogue - WDK W-53 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK W-52 Catalog Page](#)
- [Spécifications - CG610NM](#)
- [Spécifications - Wiring CG610NM Specification Sheet](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)



Une marque Hubbell