



## Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, capot de sécurité étanche, prise, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-20R, borne à vis, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL2310SW](#)



Prise Safety-Shroud® étanche Twist-Lock®, 20A 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, NEMA L5-20R, logement et bride PBT.

### Caractéristiques

- Sceau environnemental UL de type 4X en cours d'utilisation et lorsqu'il est fermé
- Logement thermoplastique à impact élevé pour les environnements industriels intensifs
- Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les dispositifs sont correctement connectés
- Le numéro de catalogue et la tension nominale codée par couleur sont visibles même en cours d'utilisation
- Le numéro de catalogue et la tension nominale codée par couleur sont visibles même en cours d'utilisation

### Générale

Application	Étanchéité à l'eau industrielle à usage intensif
Conditions environnementales	Étanchéité
Couleur	Gris
Matériau	thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage	Vis de fixation
Puissance max. (hp)	1
Type	dispositif
Type d'article	Prise étanche Safety-Shroud® 20A

### Dimensions

Dimensions 3,75 po x 3,75 po x 2,69 po

### Documentation

[Engineering Drawing - HBL2310SW AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD1267\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - Safety Product Guide](#)  
[Literature - Food Processing Guide](#)  
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Literature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Literature - Industrial Solutions](#)  
[Literature - Education Application Guide](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_HBL2310SW\\_DRAWINGS\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)  
[Video - Twist-Lock Devices](#)

### Produits reliés

[AA203055](#) - Produits broche et manchon, adaptateur de prise ou d'entrée, 20 ou 30A  
[HBL2311SW](#) - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, enveloppe de sécurité étanche, fiche mâle, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-20P, vis  
[HBLMITL](#) - interrupteur Twist-Lock®, qualité industrielle, accessoires, verrouillage mécanique, 30A 600V CA, conducteur unique  
[BB301W](#)  
[BB2030N](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-HBL2310SW-SPEC-FR | REV 10/2023