



## Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-20P, borne à vis, noir et blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL2311](#)

Fiche mâle Insulgrip® Twist-Lock® de qualité industrielle, 20A 125V CA NEMA L5-20P, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, Borne à vis, Noir et blanc.



### Caractéristiques

- Le logement en nylon nervuré offre une prise sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques. La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons d'une tension excessive. L'entrée de fil claire en forme d'entonnoir facilite la terminaison. La protection anti-poussière intégrée protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.
- Boîtier en nylon côtelé offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
- Conception supérieure de la prise-cordon protège les terminaisons contre de l'excès de tension
- Entrée de fil en forme d'entonnoir claire facilite la terminaison
- Pare-poussière intégral protège la chambre de câblage contre la poussière ou les contaminants

### Générale

Application	À usage intensif industriel
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Noir, blanc
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Puissance max. (hp)	1
Type	Bouchons
Type d'article	Fiche mâle Insulgrip® 20A

### Dimensions

Dimensions 2,26 po x 2,26 po x 2,75 po

### Documentation

[Engineering Drawing - HBL2311 AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD1651\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - Food Processing Guide](#)  
[Literature - Insulgrip® Straight Blade and Twist-Lock® Devices](#)  
[Literature - Healthcare Application Guide](#)  
[Literature - Industrial Solutions](#)  
[Literature - Education Application Guide](#)  
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Literature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)  
[Literature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_HBL2311\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)  
[Video - Twist-Lock Devices](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-HBL2311-SPEC-FR | REV 10/2023