

## Prise EdgeConnect™ Twist-Lock® avec terminaison à ressort, 20A, 125/250V, L14, 20R, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL2410ST](#)

Prise EdgeConnect™ Twist-Lock®, 20A 125/250V, L14-20R, BK,  
avec terminaison à ressort.



### Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Face en nylon résistant aux chocs et aux mauvais traitements
- Le codage couleur de la face en fonction de la tension facilite le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés.

### Général

Numéro de catalogue	HBL2410ST
Type d'article	Prise à verrouillage tournant 30A, 125/250V avec terminaison à ressort
Nombre de pôles	3
CUP	783585788593

### Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,7 in x 1,468 in
Hauteur	1.468 in
Longueur	3.28 in
Largeur	1.7 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Tension Rating	125/250 V

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	4
Wire Size	14 AWG - 10 AWG solide, 14 AWG - 8 AWG toronné (y compris toronné compact)

### Logistique

Quantité de cartons 30

### Documentation

[Brochures - EdgeConnect Brochure](#)  
[Brochures - Twist-Lock Edge Series French](#)  
[Brochures - Twist-Lock Edge Series](#)  
[Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)  
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - M14074\\_ACAD](#)  
[Dessins de vente - M14074](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Healthcare Product Solutions](#)  
[Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)  
[Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)  
[Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)  
[Littérature - Twist-Lock® Edge Series Devices](#)  
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Manuels d'installation - PD2880](#)  
[Page du catalogue - WDK B-35 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK B-27 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK B-23 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK B-33 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK B-31 Catalog Page](#)  
[Spécifications - HBL2410ST](#)  
[Spécifications - HBL2410ST](#)  
[Spécifications - WIRING\\_HBL2410ST\\_spec](#)  
[Vue 3D du produit - Twist-Lock® EdgeConnect HBL2320ST](#)  
[Receptacle AR Model](#)  
[Vidéo - Twist-Lock® Edge Plugs and Inlets](#)  
[Vidéo - Twist-Lock plugs and flanged inlets with EdgeConnect technology install in 10 seconds](#)  
[Vidéo](#)

