

Prise EdgeConnect™ Twist-Lock® avec terminaison à ressort, 20A, 3P 250V, L15, 20R, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2420ST](#)

Prise EdgeConnect™ Twist-Lock®, 20A 3P 250V, L15-20R, BK,
avec terminaison à ressort.



Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Face en nylon résistant aux chocs et aux mauvais traitements
- Le codage couleur de la face en fonction de la tension facilite le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés.

Général

Numéro de catalogue	HBL2420ST
Type d'article	Prise à verrouillage tournant 30A, 250V AC avec terminaison à ressort
Nombre de pôles	3
CUP	783585788586

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,7 in x 1,468 in
Hauteur	1.468 in
Longueur	3.28 in
Largeur	1.7 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Tension Rating	250 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4
Wire Size	14 AWG - 10 AWG solide, 14 AWG - 8 AWG toronné (y compris toronné compact)

Logistique

Quantité de cartons 30

Documentation

[Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
[Brochures - Twist-Lock Edge Series French](#)
[Brochures - Twist-Lock Edge Series](#)
[Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - M14074_ACAD](#)
[Dessins de vente - M14074](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Healthcare Product Solutions](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
[Littérature - Twist-Lock® Edge Series Devices](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Manuels d'installation - PD2880](#)
[Page du catalogue - WDK B-35 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-27 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-23 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-33 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-31 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL2420ST](#)
[Spécifications - HBL2420ST](#)
[Spécifications - WIRING_HBL2420ST_spec](#)
[Vue 3D du produit - Twist-Lock® EdgeConnect HBL2320ST](#)
[Receptacle AR Model](#)
[Vidéo - Twist-Lock® Edge Plugs and Inlets](#)
[Vidéo - Twist-Lock plugs and flanged inlets with EdgeConnect technology install in 10 seconds](#)
[Vidéo](#)

