

Prise EdgeConnect™ Twist-Lock®
avec terminaison à ressort, 20A,
3PH 120/208V, L21, 20R, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2510ST](#)

Prise EdgeConnect™ Twist-Lock®, 20A 3PH 120/208V, L21-20R,
BK, avec terminaison à ressort.



Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Face en nylon résistant aux chocs et aux mauvais traitements
- Le codage couleur de la face en fonction de la tension facilite le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés.

Général

Numéro de catalogue	HBL2510ST
Type d'article	20A, 3 phases en étoile, 120/208V AC Prise à verrouillage tournant avec terminaison à ressort
Nombre de pôles	4
CUP	783585788500

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,7 in x 1,468 in
Hauteur	1.468 in
Longueur	3.28 in
Largeur	1.7 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Tension Rating	120/208 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	5
Wire Size	14 AWG - 10 AWG solide, 14 AWG - 8 AWG toronné (y compris toronné compact)

Logistique

Quantité de cartons	30
---------------------	----

Documentation

- Brochures - EdgeConnect Brochure
- Brochures - Twist-Lock Edge Series French
- Brochures - Twist-Lock Edge Series
- Brochures - EdgeConnect Brochure French
- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessin technique - M14072_ACAD
- Dessins de vente - M14072
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - Healthcare Product Solutions
- Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ
- Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire
- Littérature - EdgeConnect™ Technology
- Littérature - Twist-Lock® Edge Series Devices
- Littérature - Entertainment Product Solution Guide
- Manuels d'installation - PD2880
- Page du catalogue - WDK B-35 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK B-27 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK B-23 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK B-33 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK B-31 Catalog Page
- Spécifications - HBL2510ST
- Spécifications - HBL2510ST
- Spécifications - WIRING_HBL2510ST_spec
- Vue 3D du produit - Twist-Lock® EdgeConnect HBL2320ST
- Receptacle AR Model
- Vidéo - Twist-Lock® Edge Plugs and Inlets
- Vidéo - Twist-Lock plugs and flanged inlets with EdgeConnect technology install in 10 seconds
- Vidéo