



Wiring Device-Kellems

## Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30P, borne à vis, noir et blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL2621](#)

Fiche mâle Twist-Lock® de qualité industrielle, 30A 250V CA NEMA L6-30P, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, Borne à vis, Noir et blanc.



### Caractéristiques

- La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons d'une tension excessive.
- L'entrée de câble claire, en forme d'entonnoir, facilite la terminaison.
- La protection anti-poussière intégrée protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.
- Conception supérieure de la prise-cordon protège les terminaisons contre de l'excès de tension
- Entrée de fil en forme d'entonnoir claire facilite la terminaison
- Pare-poussière intégral protège la chambre de câblage contre la poussière ou les contaminants

### Générale

Application	À usage intensif industriel
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Noir, blanc
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Puissance max. (hp)	2
Type	Bouchons
Type d'article	Fiche Insulgrip® 30A avec terre

### Dimensions

Dimensions 2,26 po x 2,26 po x 2,75 po

### Documentation

[Engineering Drawing - HBL2621 AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD1651\\_INSTALLINST Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Literature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)  
[Literature - Insulgrip® Straight Blade and Twist-Lock® Devices](#)  
[Literature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_HBL2621\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)  
[Video - Twist-Lock Devices](#)

### Produits reliés

[HBLTL2CCBL](#)  
[HBL2623BK - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, connecteur Insulgrip®, 30A, 250V CA, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-30R, nylon noir](#)  
[HBL2620M6 - Twist-Lock®, prise affleurante simple, 30A, 250V CA, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-30R, face en nylon, fil arrière et latéral, bleu](#)  
[HBL6031 - Bottes anti-intempéries, bottes pour dispositifs anti-intempéries, noires](#)  
[HBLTL2CCBR](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-HBL2621-SPEC-FR | REV 10/2023