



Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, connecteur femelle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-30R, borne à vis

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2623](#)

Connecteur femelle Insulgrip® Twist-Lock® de qualité industrielle, 30A 250V CA NEMA L6-30R, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, Borne à vis, Noir et blanc.

Caractéristiques

- La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons d'une tension excessive.
- L'entrée de câble claire, en forme d'entonnoir, facilite la terminaison.
- La protection anti-poussière intégrée protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.
- Conception supérieure de la prise-cordon protège les terminaisons contre de l'excès de tension
- Entrée de fil en forme d'entonnoir claire facilite la terminaison
- Pare-poussière intégral protège la chambre de câblage contre la poussière ou les contaminants

Générale

Application	Usage intensif industriel
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Noir, blanc
Isolation	Corps isolé
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Type	Corps du connecteur
Type d'article	Connecteur Insulgrip® 30A avec terre



Dimensions

Dimensions 2,26 po x 2,26 po x 3,86 po

Documentation

[Engineering Drawing - HBL2623 AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD1651_INSTALLINST](#)
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Literature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)
[Literature - Insulgrip® Straight Blade and Twist-Lock® Devices](#)
[Literature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL2623_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)
[Video - Twist-Lock Devices](#)

Produits reliés

[SK2 - Twist-Lock®, Accessoires, Adaptateur d'angle pour fiches et connecteurs Insulgrip, pour 20A et 30A 4 et 5-fils, Noir et Blanc](#)
[HBL6032 - Bottes anti-intempéries, bottes pour dispositifs anti-intempéries, noires](#)
[HBLTL2CCBL](#)
[HBL2625 - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30P, borne à vis, blanc](#)
[HBL2621BK - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Insulgrip® Plug, 30A, 250V CA, 2-pôles, 3-fils avec terre, NEMA L6-30P, entièrement en nylon noir.](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-HBL2623-SPEC-FR | REV 10/2023