

HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Dispositifs étanches, fiche Twist-Lock®, 20A, 3 phases 250V AC, 3 pôles, 4 fils, élastomère thermoplastique, NEMA L15-20P, jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL26W75](#)

Dispositifs étanches, fiche Twist-Lock®, 20A, 3 phases 250V AC, 3 pôles, 4 fils, élastomère thermoplastique, NEMA L15-20P, jaune.



Caractéristiques

- La conception lisse du corps minimise les points de collecte, ce qui simplifie le processus de lavage.
- L'écrou de décharge de traction est toujours scellé sur le corps, ce qui minimise l'accumulation de débris.
- Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Classé pour l'interruption de courant selon UL498
- Électrique - Tension diélectrique - 2500V AC
- Électricité - Tension de service maximale - Comme indiqué
- Électrique - Élévation de température - 30°C max. selon UL498 au courant nominal
- Environnement - Résistance aux UV - Tous les matériaux exposés sont stabilisés aux UV
- Environnement - Résistance à l'humidité - répertorié UL 4, 4X, 12, 6, 6P
- Environnement - Températures de fonctionnement - -40°C (sans impact) à +60°C en continu
- Mécanique - Logement du cordon - 0,375"-0,875" (9,5-22,2)

Général

Número de catalogue	HBL26W75
Couleur	• Jaune • Jaune
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	Fiche Twist-Lock® étanche 20A
Nombre de pôles	3 pôles
Type	
CUP	783585131634

Dimensions

Dimensions	2,51 in x 2,51 in x 3,96 in
Hauteur	3.96 in
Longueur	2.51 in
Largeur	2.51 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	3 phases 250 VAC
Tension nominale Description	3 phases 250 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Wire Size	Cordon min. Cordon : 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S;Max. Cordon : 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Conforme aux normes NEMA WD-1, WD-6 et ANSI
Nema Rating	L15-20P
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	960

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBL26W75 AutoCAD Drawing](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Food Processing Guide](#)
- [Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
- [Littérature - Watertight Wiring Devices](#)
- [Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Page du catalogue - WDK C-7 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring HBL26W75 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - HBL26W75](#)
- [Spécifications - HBL26W75](#)
- [Vidéo - Watertight Products](#)



Une marque Hubbell