



## Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 30A triphasé 120/208V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L21-30P, borne à vis

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL2811](#)

Fiche mâle Twist-Lock® de qualité industrielle, 30A Triphasé 120/208V CA NEMA L21-30P, Mise à la terre 4 pôles 5 fils, Borne à vis, Noir et blanc.

### Caractéristiques

- Le logement en nylon nervuré offre une prise sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques. La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons d'une tension excessive. L'entrée de fil claire en forme d'entonnoir facilite la terminaison. La protection anti-poussière intégrée protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.
- Boîtier en nylon côtelé offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
- Conception supérieure de la prise-cordon protège les terminaisons contre de l'excès de tension
- Entrée de fil en forme d'entonnoir claire facilite la terminaison
- Pare-poussière intégral protège la chambre de câblage contre la poussière ou les contaminants

### Générale

Application	À usage intensif industriel
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Noir, blanc
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Type	Bouchons
Type d'article	Fiche Insulgrip® 30A avec terre



### Dimensions

Dimensions 2,33 po x 2,33 po x 2,75 po

### Documentation

[Engineering Drawing - HBL2811 AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD1730\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Literature - Insulgrip® Straight Blade and Twist-Lock® Devices](#)  
[Literature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_HBL2811\\_DRAWINGS\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)  
[Video - Twist-Lock Devices](#)

### Produits reliés

[HBL2810 - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 30A 3-pôles de 120/208V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L21-30R, borne à vis](#)  
[HBLTL3CCOR](#)  
[HBLTL3CCBR](#)  
[HBLTL3CCBK - Dispositifs Twist-Lock, serre-câbles colorés, taille 3, noir](#)  
[HBL6035 - Bottes anti-intempéries, bottes pour dispositifs anti-intempéries, noires](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-HBL2811-SPEC-FR | REV 10/2023