



# Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, corps de connecteur femelle, 30A triphasé 120/208V CA, L21-30R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL2813](#)

Connecteur Twist-Lock® Insulgrip® 30A, 3 Phase Y 120/208V CA ; 4-pôles, 5-fils avec mise à la terre, NEMA L21-30R/White Nylon.



## Caractéristiques

- Boîtier en nylon côtelé offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
- Conception supérieure de la prise-cordon protège les terminaisons contre de l'excès de tension
- Entrée de fil en forme d'entonnoir claire facilite la terminaison
- Pare-poussière intégral protège la chambre de câblage contre la poussière ou les contaminants
- Le logement en nylon nervuré offre une prise sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
- la conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons d'une tension excessive
- l'entrée de fil claire, en forme d'entonnoir, facilite la terminaison
- la protection anti-poussière intégrée protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.

## Générale

Application	Usage intensif industriel
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Noir, blanc
Isolation	Corps isolé
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Type d'article	Connecteur Insulgrip® 30A

## Dimensions

Dimensions 2,33 po x 2,33 po x 3,86 po

## Documentation

[Engineering Drawing - HBL2813 AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD1730\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Literature - Insulgrip® Straight Blade and Twist-Lock® Devices](#)  
[Literature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_HBL2813\\_DRAWINGS\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)  
[Video - Twist-Lock Devices](#)

## Produits reliés

[HBL2811 - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 30A triphasé 120/208V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L21-30P, borne à vis](#)  
[HBLTL3CCOR](#)  
[HBLTL3CCWH - Dispositifs Twist-Lock, serre-câbles colorés, taille 3, blanc](#)  
[SK3 - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Kit trousse, Pour 20A et 4 et 5-fils](#)  
[HBLTL3CCBR](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-HBL2813-SPEC-FR | REV 10/2023