

HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Dispositifs étanches, fiche Twist-Lock®, 30A, 3 phases 480V AC, 3 pôles, 4 fils, élastomère thermoplastique, NEMA L16-30P, jaune.

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL28W76](#)

Dispositifs étanches, fiche Twist-Lock®, 30A, 3 phases 480V AC, 3 pôles, 4 fils, élastomère thermoplastique, NEMA L16-30P, jaune.



Caractéristiques

- La conception lisse du corps minimise les points de collecte, ce qui simplifie le processus de lavage.
- L'écrou de décharge de traction est toujours scellé sur le corps, ce qui minimise l'accumulation de débris.
- Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Classé pour l'interruption de courant selon UL498
- Électrique - Tension diélectrique - 2500V AC
- Électricité - Tension de service maximale - Comme indiqué
- Électrique - Élévation de température - 30°C max. selon UL498 au courant nominal
- Environnement - Résistance aux UV - Tous les matériaux exposés sont stabilisés aux UV
- Environnement - Résistance à l'humidité - répertorié UL 4, 4X, 12, 6, 6P
- Environnement - Températures de fonctionnement - -40°C (sans impact) à +60°C en continu
- Mécanique - Logement du cordon - 0.375"-1.000" (9.5-25.4)

Général

Numéro de catalogue	HBL28W76
Couleur	• Jaune • Jaune
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	Fiche étanche Twist-Lock® 30A
Nombre de pôles	3 pôles
Type	
CUP	783585131726

Dimensions

Dimensions	2.77 in x 2.77 in x 3.94 in
Hauteur	3.94 in
Longueur	2.77 in
Largeur	2.77 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Courant / Intensité nominale	30 A
Tension Rating	3 phases 480 VAC
Tension nominale Description	3 phases 480 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Wire Size	Cordons min : 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S;Max Cord : 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Conforme aux normes NEMA WD-1, WD-6 et ANSI
Nema Rating	L16-30P
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	660

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBL28W76 AutoCAD Drawing](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
- [Littérature - Watertight Wiring Devices](#)
- [Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Page du catalogue - WDK C-7 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring HBL28W76 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - HBL28W76](#)
- [Spécifications - HBL28W76](#)
- [Vidéo - Watertight Products](#)



Une marque Hubbell