



Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, connecteur femelle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec MALT, L5-15R, borne à vis

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL4729CA](#)



Connecteur Twist-Lock® Insulgrip®, 15A, 125V, 2-pôles, 3 fils de mise à la terre, NEMA L5-15R, angulaire et nylon blanc.

Caractéristiques

- Boîtier en nylon côtelé offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
- Conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons contre de l'excès de tension
- L'insert VARI-SIZE s'adapte à une large gamme de diamètres de cordon

Générale

Application	Usage intensif industriel
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Black, White
Isolation	Corps isolé
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Type d'article	Connecteur Insulgrip® 15A

Dimensions

Dimensions	2,08 po x 1,52 po x 2,00 po
------------	-----------------------------

Documentation

[Engineering Drawing - HBL4729CA AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD1215_INSTALLINST](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL4729CA_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)
[Video - Twist-Lock Devices](#)

Produits reliés

[HBL4720CA - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15P, borne à vis, noir et blanc, coudé](#)
[HBL6024 - Bottes anti-intempéries, bottes pour dispositifs anti-intempéries, noires](#)
[HBL4716 - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-15P, borne à vis, acier inoxydable](#)
[HBL4716C - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15P, borne à vis, blanc](#)
[HBL6023 - Bottes anti-intempéries, bottes pour dispositifs anti-intempéries, noires](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-HBL4729CA-SPEC-FR | REV 10/2023