



Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15P, borne à vis, jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL47CM20C](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, fiche mâle Insulgrip®, 15A 125V, mise à la terre 2-pôles 3-fils, NEMA L5-15P, borne à vis, résistant à la corrosion, jaune.

Caractéristiques

- Face moulée individuellement pour chaque configuration de lame
- La chambre de câblage spacieuse offre un grand espace pour le câblage
- Le logement en nylon nervuré offre une prise sûre, résistante aux chocs et aux produits chimiques.

Générale

Application	À usage intensif industriel
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Yellow, White
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Puissance max. (hp)	0.5
Type	Bouchons
Type d'article	Fiche Insulgrip® 15A résistante à la corrosion



Dimensions

Dimensions 1,53 po x 1,53 po x 1,97 po

Documentation

[Engineering Drawing - HBL47CM20C AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2437_INSTALLINST](#)
[Literature - Safety Product Guide](#)
[Literature - Food Processing Guide](#)
[Literature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL47CM_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Marine Electrical Products](#)
[Video - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)
[Video - Twist-Lock Devices](#)

Produits reliés

[HBL47CM29C - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, borne à vis, jaune](#)
[HBL60CM23 - Dispositifs Twist-Lock®, accessoires 20A, couvercle en cours d'usage Seal-Tite® à triple étanchéité pour les connecteurs](#)
[HBL47CM00 - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, prise double, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, borne à vis, jaune](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-HBL47CM20C-SPEC-FR | REV 10/2023