

Dispositifs de verrouillage, Hubbellock, usage hospitalier, prise encastrée, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL23000HG](#)

Dispositifs de verrouillage, Hubbellock, usage hospitalier, prise encastrée, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir.

Caractéristiques

- L'obturateur de sécurité à ressort empêche la formation d'arcs électriques lors de l'accouplement ou du désaccouplement de dispositifs sous charge.
- L'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, ce qui élimine le frottement des contacts.
- Les cosses en boîte associées à des vis avec coussinets de pression offrent une résistance et une fiabilité maximales des terminaisons.
- Le boîtier moulé en thermodurcissable offre une résistance maximale à la chaleur.

Général

Numéro de catalogue	HBL23000HG
Couleur	• Noir • Noir
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	
Type d'article	Célibataire
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	783585015712

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------



Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 VAC
Puissance	2500

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre 3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Logistique

Quantité de cartons	20
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL23000HG_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Healthcare Product Solutions](#)
[Littérature - Duct Products Guide](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1184_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK N-18 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK L-17 Catalog Page](#)
[Spécifications - WIRING_HBL23000HG_spec](#)
[Spécifications - HBL23000HG](#)
[Spécifications - HBL23000HG](#)



Une marque Hubbell