

HUBBELL
Wiring Device-Kellems

**Prise EdgeConnect™ Twist-Lock®
avec terminaison à ressort, 20A,
250V, L6, 20R, noir**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2320ST](#)

Réceptacle EdgeConnect™ Twist-Lock® 20A, 250V avec
terminaison à ressort.



Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Face en nylon résistant aux chocs et aux mauvais traitements
- Le codage couleur de la face en fonction de la tension facilite le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés.

Général

Numéro de catalogue	HBL2320ST
Couleur	
Conditions environnementales	
Isolation	N/A
Type d'article	Réceptacle unique
Matériau	Nylon
Type de montage	
Nombre de pôles	2
Taille	Produit de taille standard
Température nominale	Maximum continu 75°C ; Minimum -40°C (sans impact)
CUP	783585569550

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,70 in x 1,47 in
Hauteur	1.47 in
Longueur	3.28 in
Largeur	1.7 in

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 V
Tension nominale Description	250 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3
Wire Size	14 AWG - 10 AWG solide, 14 AWG - 8 AWG toronné (y compris toronné compact)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Homologué UL selon UL 498• Certifié CSA selon la spécification C22.2 No. 42
Nema Rating	L6-20R

Logistique

Quantité de cartons	30
Quantité de palettes	3060

Documentation

[Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
[Brochures - Twist-Lock Edge Series French](#)
[Brochures - Twist-Lock Edge Series](#)
[Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - M13891_ACAD](#)
[Dessins de vente - M13891](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Healthcare Product Solutions](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
[Littérature - Twist-Lock® Edge Series Devices](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Manuels d'installation - PD2880](#)
[Page du catalogue - WDK B-35 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-27 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-23 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-33 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-31 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-21 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL2320ST](#)
[Spécifications - HBL2320ST](#)
[Spécifications - WIRING_HBL2320ST_spec](#)
[Vue 3D du produit - Twist-Lock® EdgeConnect HBL2320ST](#)
[Receptacle AR Model](#)
[Vidéo - Twist-Lock® Edge Plugs and Inlets](#)
[Vidéo - Twist-Lock plugs and flanged inlets with EdgeConnect technology install in 10 seconds](#)
[Vidéo](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL2320ST-SPEC-FR | REV 7/2024