

## Fiche EdgeConnect™ Twist-Lock® avec terminaison à ressort, 20A, 3PH 120/208V, L21, 20P, Nylon noir et blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL2511ST](#)

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, fiche mâle Insulgrip®, 20A 3-Phase WYE 120/208VAC, 4-Pôles 5-Fils mise à la terre, L21-20P, borne à ressort, Nylon noir et blanc.



### Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
- La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons contre les tensions excessives.

### Général

Numéro de catalogue	HBL2511ST
Type d'article	Plug
Nombre de pôles	4
Série	EdgeConnect™
CUP	783585681610

### Caractéristiques électriques

Valeur nominale actuelle	20 A
Tension Rating	3-Phase WYE 120/208 VAC

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	5
----------------	---

### Logistique

Quantité de cartons	30
---------------------	----

### Documentation

[Brochures - Twist-Lock Edge Series French](#)  
[Brochures - Twist-Lock Edge Series](#)  
[Brochures - EdgeConnect Brochure](#)  
[Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)  
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - M14339](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Healthcare Product Solutions](#)  
[Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)  
[Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)  
[Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)  
[Littérature - Twist-Lock® Edge Series Devices](#)  
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Manuels d'installation - PD2973](#)  
[Page du catalogue - WDK B-26 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring HBL2511ST specification sheet](#)  
[Spécifications - WDK\\_CA-HBL2511ST-SPEC-EN](#)  
[Spécifications - HBL2511ST](#)  
[Vidéo - Twist-Lock® Edge Plugs and Inlets](#)  
[Vidéo - Twist-Lock plugs and flanged inlets with EdgeConnect technology install in 10 seconds](#)

