

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise encastrée simple, 30A, 4 pôles, 5 fils de mise à la terre, 240/415 VAC, 3 phases Y, NEMA L26-30R, nylon noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2800](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise encastrée simple, 30A, 4 pôles, 5 fils de mise à la terre, 240/415 VAC, 3 phases Y, NEMA L26-30R, nylon noir.



Caractéristiques

- Face en nylon résistant aux chocs et aux mauvais traitements
- Logement de retenue des fils pour le câblage arrière et latéral, réduisant considérablement la possibilité de desserrer la connexion de la borne.
- Le codage couleur de la face en fonction de la tension facilite le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés.
- Le système de montage et de mise à la terre entièrement en laiton offre un chemin de terre à faible résistance et une plus grande résistance à la corrosion.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié à l'intensité nominale totale
- Électrique - Tension diélectrique - 2 000 V minimum
- Mécanique - Logement des bornes - #16 AWG - #8 AWG toronné
- Mécanique - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément à la norme UL 498
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL94/CSA 22.2 No.0.17
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C
- Minimum -40°C (sans impact)
- Environnement - Résistance à l'humidité - Aptitude IP20

Général

Numéro de catalogue	HBL2800
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	Réceptacle encastré simple 30A
Listes	<ul style="list-style-type: none">• UL 498• Fed.Spec. W-C-596• CSA C22.2 No.42
Nombre de pôles	4 pôles
CUP	783585580357

Dimensions

Hauteur	1.23 in
Longueur	2.38 en

Chef d'orchestre

Nombre de fils	5 fils
Wire Size	#16 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
---	----

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL2800 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL2800_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Twist-Lock® Devices for Data Centers](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2445_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK B-35 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBL2800 Specification Sheet](#)
[Spécifications - HBL2800](#)
[Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)
[Vidéo - Twist-Lock Devices](#)



Une marque Hubbell