

## Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Plug Strips, 15A 125V, 6 sorties, 350 joules, 15' Cord, Office White

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL6PS35015A](#)



Dispositif de protection contre les surtensions SpikeShield® Plug Strip, 6 sorties, 350J, cordon de 15'.

### Caractéristiques

- 1050 joule, 6 foot cord, \$5,000 down-line warranty
- Tamper tamper resistant shutters.

### Général

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalog Number                      | HBL6PS35015A                                                                         |
| Conditions environnementales        | Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens                             |
| Couleur                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Office White</li><li>• Blanc cassé</li></ul> |
| Indicateur EU RoHs                  | Yes                                                                                  |
| Matériau                            | Non métallique                                                                       |
| Matériel - quincaillerie de montage | Portable                                                                             |
| Nombre de prises de sortie          | 6                                                                                    |
| Prises                              | Straight Blade 5-15R                                                                 |
| Série                               | Economy Surge Strips                                                                 |
| Temps de réponse                    | 5                                                                                    |
| Température fonctionnement          | 32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)                                          |
| Type                                | Non métallique                                                                       |
| Type d'article                      | Barrettes de protection contre les surtensions                                       |
| Type d'indicateurs                  | LED Indicator                                                                        |
| UPC                                 | 783585120522                                                                         |

### Dimensions

Taille de l'afficheur 350 Joules

### Caractéristiques électriques

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Connectivité       | Plug-In      |
| Courant nominal    | 15 A         |
| Courant nominal    | 15 A         |
| Fréquence nominale | 60 Hz        |
| Phase              | Single Phase |

### Lié au conducteur

Longueur du cordon 15 ft

### Logistique

Nombre d'unités sur la palette 500  
Quantité dans l'emballage 1

### Documentation

[Catalog Page - WDK M-9 Catalog Page](#)  
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Engineering Drawing - HBL6PS35015A AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD2380\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - SpikeShield® Power Quality Surge Protective Devices](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_HBL6PS350\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Surge Plug Strips](#)

