



## Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Valise, Fiche mâle, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-15P, Borne à vis, Noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL4773VBK](#)

Twist-Lock® Valise® Fiche mâle, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA L7-15P, borne à vis en nylon.



### Caractéristiques

- Deux vis d'assemblage d'entraînement multiples captives
- corps en nylon totalement isolé résistant aux chocs et à l'écrasement
- les poignées de cordon puissantes empêchent le glissement du conducteur et la tension sur les bornes de câblage

### Générale

Application	À usage intensif industriel
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur	Noir
Matériau	Nylon
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Puissance max. (hp)	2
Type	Bouchons
Type d'article	Prise Valise® 15A

### Dimensions

Dimensions 1,50 po x 1,50 po x 1,87 po

### Documentation

[Installation Manuals - WIRING\\_PD1237\\_INSTALLINST](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_HBL4773V\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)

### Produits reliés

HBL4785 - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à brides, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-15R, borne à vis, acier inoxydable

HBL4750 - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise double, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, borne à vis, marron

HBL4760 - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, borne à vis, marron

HBL4785C - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à brides, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-15R, borne à vis, blanc

HBL4779VBK - Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Valise, corps de connecteur femelle, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, borne à vis, noir



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-HBL4773VBK-SPEC-FR | REV 10/2023