

Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon résistant aux intempéries, 50', cordon 10/3 SO, jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL501032W](#)



Enrouleur de cordon résistant aux intempéries, 50', cordon 10/3 SO.

Caractéristiques

- Ratchet lock can be disengaged in field
- Optional pivot base allows 340° rotation of reel
- Multi-position roller guide can be mounted in four different positions
- La serrure à cliquet peut être désengagée dans le champ
- La base de pivot en option permet une rotation de 340° de la bobine
- Le guide de rouleau multiposition peut être monté dans quatre positions différentes

Performance

- Environnement - Type de boîtier - Boîtier de type 4X, CAN/CSA - C22.2 No. 21
- Environnement - Fonctionnement - Sec, à l'intérieur et mouillé et humide à l'extérieur, emplacement non dangereux

Général

Type de base	En option
Longueur du câble	50 Ft
Type de câble	#10/3 SOW-A
Numéro de catalogue	HBL501032W
Couleur	
La construction	Acier
Devoirs	Usage intensif
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Enrouleur avec fils dénudés
Série	Industrie lourde
Style	Enrouleur de 16
Type	
CUP	783585209258

Dimensions

Longueur du câble Actif	600
Longueur du câble Inactif	60
Dimension du cadre de l'enrouleur	Acier

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	25 A
Courant / Intensité nominale	25 A
Tension Rating	600 VAC
Tension nominale Description	600 VAC

Chef d'orchestre

Spécification du câble	10/3 SOW-A
Cordon d'alimentation	10/3 SOW-A
Couleur Nema	Blanc

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	UL 355 et CSA, C22.2 No. 21
--------------------------	-----------------------------

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL501032W_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Cord Reels](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1421_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK J-5 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL501032W](#)
[Spécifications - HBL501032W](#)
[Spécifications - WIRING_HBL501032W_spec](#)



Une marque Hubbell