

## Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Plug Strips, 6) prises, corps métallique, 1050 joules, cordon de 6 pieds

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL6MPS1050](#)

Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Plug Strips, 6) Receptacles, Metallic Body, 1050 Joules, 6' Cord.



### Caractéristiques

gestion des fils

### Performance

- Électricité - Courant de surtension maximal - 19,5 kA
- Électricité - Tension de fonctionnement max. Tension de fonctionnement - 130
- Électricité - Fréquence de fonctionnement - 50/60Hz
- Environnement - Température de fonctionnement - -40°F à 160°F (-40°C à 70°C)

### Général

Numéro de catalogue	HBL6MPS1050
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Office White</li><li>• Blanc de bureau</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'indicateur(s)	Indicateur LED
Type d'article	Barrettes de protection contre les surtensions
Matériau	Acier
Matériau - Matériel de montage	Portable
Nombre de prises	6
Température de fonctionnement	32 Deg F à 140 Deg F (0 Deg C à 60 Deg C)
Sortie	Lame droite 5-15R
Temps de réponse	5
Série	Barrettes de surtension Economy
Type	Métallique
CUP	783585120676

### Dimensions

Taille de l'affichage 1050 joules

### Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-in
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Fréquence nominale	60 Hz
Phase	Monophasé

### Chef d'orchestre

Longueur du cordon 6 pieds

### Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	400

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Garantie - Surge Plug Strips](#)  
[Littérature - SpikeShield® Power Quality Surge Protective Devices](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2380\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK M-9 Catalog Page](#)  
[Spécifications - HBL6MPS1050](#)  
[Spécifications - HBL6MPS1050](#)  
[Spécifications - HBL6MPS1050](#)  
[Spécifications - HBL6MPS1050](#)



Une marque Hubbell