

HUBBELL
Wiring Device-Kellems

**Plaques murales et boîtes,
Couvercles de boîtes, 1 groupe, 1)
ouverture pour disjoncteur de fuite
à la terre, pour boîte de sortie
portable, blanc**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLP26FSL](#)

Plaques murales et boîtes, Couvercles de boîtes, 1 groupe, 1)
ouverture pour disjoncteur de fuite à la terre, pour boîte de
sortie portable, blanc.



Caractéristiques

Plaque de recouvrement Valox® résistante aux chocs

Performance

- Environnement - Inflammabilité - Classification UL 94V-0, 94-5VA
- Environnement - Résistance aux chocs et à l'écrasement - Conformément aux normes UL 514C, UL50, C22.2 No. 18 et C22.2 No. 94.
- Environnement - Résistance à l'humidité - Endroits humides et mouillés, boîtier de type 3R lorsqu'il est utilisé avec des plaques de recouvrement étanches ; endroits secs, à l'intérieur, boîtier de type 1 avec toutes les autres plaques de recouvrement.
- Environnement - Température de fonctionnement - 80°C maximum
- Température de fonctionnement - 80°C maximum - 35°C minimum
- Environnement - Résistance aux UV - Tous les matériaux sont stabilisés aux UV

Général

Numéro de catalogue	HBLP26FSL
Couleur	Blanc
La construction	Moulé
Gamme de cordons	.38" - .75"
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Couvertures d'étanchéité
Les Knockouts	Aucun
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage en boîte - Vis de montage
Nombre de prises	1-dispositif
Style	Plaque de recouvrement non métallique Fs
Type	Plaque de recouvrement
CUP	783585708607

Dimensions

Taille de l'affichage	1-Gang
Poids	0,05 lb

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• C22.2 No. 18 et C22.2 No. 94 Enveloppes Types 1, 3R et C22.2 No. 0.4• Boîtiers UL 514C, UL467 et UL50 Types 1, 3R
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	25
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_HBLP26FSL_DRAWING_PDF](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Page du catalogue - WDK C-12 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK H-15 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBLP26FSL](#)
[Spécifications - HBLP26FSL](#)
[Vidéo - Watertight Products](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBLP26FSL-SPEC-FR | REV 7/2024