

Plaques murales et boîtes,
couvercles étanches, 1 groupe, 1)
ouverture de 1,40" à 1,60", taille
standard, aluminium

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL7420](#)



Twist-Lock® Devices, Weatherproof Covers, Accessories for 20 and 30 Amp 3, 4 and 5 Wire Devices, Cast aluminum, for FS/FD box mounting.

Général

Número de catalogue	HBL7420
Couleur	- Aluminium - Aluminium
La construction	Casting
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Couvertures d'étanchéité
Les Knockouts	Aucun
Matériau	Aluminium, fonte
Matériau - Matériel de montage	Montage vertical FS/FD - Vis de montage
Nombre de prises	1-dispositif
Nombre de gangs	1-Gang
Température de fonctionnement	De -40 °C à 85 °C
Série	Accessoire
Style	Pour les interrupteurs/réceptacles avec un diamètre de face de 1,36-1,58 po.
Type	Plaques de protection contre les intempéries
CUP	783585809434

Dimensions

Dimensions	4.56 in x 2.84 in x 1.09 in
Taille de l'affichage	1-Gang
Hauteur	1.09 in
Longueur	4.56 in
Poids	0.45 lb
Largeur	2.84 in

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	1540

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBL7420_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Food Processing Guide](#)
- [Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD1557_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK N-21 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK A-52 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK N-18 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK D-18 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK B-50 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK B-52 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK N-22 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBL7420](#)
- [Spécifications - Wiring HBL7420 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - HBL7420](#)