

Heavy Duty Products, Insulgrip Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Back Box, For 60A 1 1/2" NPT Hub, Angled, Mounting Screws Included

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [MB603W](#)

Dispositifs à goupilles et manchons isolants pour service intensif, qualité industrielle, boîte d'encastrement, pour moyeu 60A 1 1/2" NPT, coudé, vis de montage incluses.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3 000 V CA
- Électrique - Tension de service maximale - 600 V CA RMS
- Environnement - Inflammabilité - Classification UL94-5VA et V-0
- Environnement - Températures de fonctionnement - Max. En continu : 75° C
- Températures de fonctionnement - Max. en continu : 75° C Min. Continu : -40° C sans impact
- Mécanique - Résistance aux chocs - Conformément à la norme UL746C
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie de l'étiquette externe et sont moulées dans le support du réceptacle.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux conventions nord-américaines et internationales.

Général

Numéro de catalogue	MB603W
Couleur	
La construction	Casting
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Boîte de montage
Les Knockouts	1 1/2" NPT Moyeu
Matériau	Aluminium
Matériau - Matériel de montage	Vis de montage
Nombre de prises	Accepte 1 appareil
Série	Boîtes d'encastrement et adaptateurs
Style	15 Degré
Plage de température	Limité par l'appareil
Type	Boîte à dos angulaire
CUP	783585010762



Dimensions

Taille de l'affichage Pour les appareils de 60 ampères

Chef d'orchestre

Entrée par câble Par le biais du Hub

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Répertoire UL
Normes - Conformité à la CM
directive RoHS

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - MB603W AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_MB603W_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1604_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK G-42 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK G-44 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring MB603W Specification Sheet](#)
[Spécifications - MB603W](#)
[Spécifications - MB603W](#)



Une marque Hubbell