

TradeSelect, dispositifs à lame droite, réceptacles, qualité résidentielle, duplex, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, bornes à poussoir, blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RR15W](#)



Réceptacle à lame droite TradeSELECT®, qualité résidentielle, double, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, bornes à poussoir.

Caractéristiques

- Smooth indented face appearance
- Multiple-drive Slot/Phillips/Robertson head screws
- Tough thermoplastic ultrasonically welded cover and base
- Aspect lisse du face en retrait
- Vis à tête cruciforme et cruciforme
- Couvercle et base soudés par ultrasons en thermoplastique Inviolable
- Apparence de la face lisse et indentée
- vis à tête Phillips/Robertson à plusieurs entraînements
- couvercle et base thermoplastiques résistants soudés par ultrasons

Performance

- Environnement - Température de fonctionnement - -20°C à 60°C
- Mécanique - Borne - Les vis de la borne acceptent jusqu'à #12 AWG, fil de poussée conçu pour #14 AWG fil de cuivre solide uniquement.

Général

Numéro de catalogue	RR15W
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Type d'article	Duplex traditionnel
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	883778100031

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Fil de poussée et fil latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 VAC
Puissance	1875

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	11000

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - RR15W AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_RR15_DRAWINGS_PDF](#)
[Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
[Page du catalogue - WDK Z-16 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring_RR15W_spec](#)
[Spécifications - RR15W](#)
[Vidéo - Tradeselect Devices](#)



Une marque Hubbell